

# カーシートクーラ座面こげ茶(カーシガー電源使用DC12V)


## 特徴

座面から空気が吹き出します。

## 使用方法

### <装着方法>

シートクーラーのバックルを  
座席の隙間に通します。



バックルを後ろから出して  
固定します。



(同梱物) 本体、本説明書

表面材質	レイヨン 100%
サイズ(幅×奥行き×高さ)	約 55×50×5cm

## サポート

質問点等はホームページを参照ください。 [www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

<メール> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<電話> 050-3786-0010

(受付時間 平日10～17時。 話中の場合はコールバック対応です)



**株式会社ブロードウォッチ**

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

型番 CAR-SEAT-COL